




Dopsleutelassortiment, 1/4; 3/8 inch-vierkant 48-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	630006
GTIN	4018754260539
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M14.

Voor bougies 16 mm.

Voor sleufschroeven met schroefdraad M1,6 – M5.

Voor Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6.

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M10.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 8 St. nr. 631000 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

3/8 inch doppen 6-kant: 12 St. nr. 637200 maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

3/8 inch dop voor bougies: 1 St. nr. 637310 maat 16

Bits voor Phillips C 6,3: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Bits voor Pozidriv C 6,3: 1 St. nr. 675320 gr. 2/25

Bits voor sleuf C 6,3: 6 St. nr. 675250 maat 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Bits voor binnenzeskant C 6,3: 5 St. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8

Verbindingsstuk voor BITS: 2 st. vergelijkbaar met nr. 676800 maat 4/4; 8/4

3/8 inch verbindingsstuk: 1 st. nr. 649505 gr. 3

3/8 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 635700 gr. 165

1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632800 gr. 150

1/4 inch verlengstuk: 1 St. nr. 632400 maat 150

3/8 inch verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm

1/4 inch cardangewricht: 1 St. nr. 633500 gr. 1/4

3/8 inch cardangewricht: 1 St. nr. 636200 gr. 3/8

1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632000 gr. 1/4

3/8 inch ratel: 1 St. nr. 635000 gr. 3/8

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-22 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Aantal delen	48
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	413 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	57 mm
met QuickRelease	nee
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631000 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631000 4,5
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240

Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte mm	632800
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 13 mm	637200 13
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631000 9
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 19 mm	637200 19
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 15 mm	637200 15
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 17 mm	637200 17
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 8 mm	675250 8
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 4 mm	675250 4
Cardangewricht, 1/4 inch Type 1/4	633500 1/4
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 6,5 mm	675250 6,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631000 8
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 22 mm	637200 22
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631000 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631000 5
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 3 mm	675250 3
Verloopstuk Type 3	649505 3
Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 5,5 mm	675250 5,5
Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637310 16
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675310 3/25

6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 14 mm	637200 14
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 11 mm	637200 11
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 18 mm	637200 18
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632400 150
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 21 mm	637200 21
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637200 16
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 10 mm	637200 10
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631000 5,5
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5
6-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 12 mm	637200 12
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm	675240 8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631000 7