



## Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 39-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	639261
GTIN	4018754261192
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M20, buiten-Torx® met schroefdraad M6 – M20. Binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 – M18, binnen-Torx® met schroefdraad M4 – M14.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 642200 maat 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Doppen voor Torx®: 7 st. nr. 642700 maat E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Doppen voor binnenzeskantbouten: 6 St. nr. 643200 maat 5; 6; 8; 10; 12; 14

Bitdoppen voor Torx®: 9 St. nr. 643650 maat TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300

Verlengstukken: 2 St. nr. 641000 maat 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641600 gr. 1/2

Ratel: 1 St. nr. 640100 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal delen	39
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	5-14 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-30 mm
Lengte	481 mm
Breedte	288 mm
Hoogte	82 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E12	642700 E12
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642200 30
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643200 5
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642200 16
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX55	643650 TX55
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX30	643650 TX30
Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E18	642700 E18
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642200 27
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX27	643650 TX27
Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E10	642700 E10
Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E20	642700 E20

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX20	643650 TX20
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642200 13
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642200 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643200 8
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642200 8
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX45	643650 TX45
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642200 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643200 12
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX25	643650 TX25
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642200 18
Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E24	642700 E24
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX50	643650 TX50
Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E14	642700 E14
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX40	643650 TX40
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643200 6
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642200 22
Dop, 1/2 inch voor Torx® Torx®-profiel E16	642700 E16
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX60	643650 TX60
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643200 10
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642200 17
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642200 21
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642200 24
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643200 14