



Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 15-delig, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	633816 12
GTIN	4018754260669
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 637000.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm

Cardangewricht: 1 St. nr. 636200

Ratel: 1 St. nr. 635000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-19 mm
Aantal delen	15
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Verpakking	Box ABS-kunststof

Lengte	322 mm
Breedte	134 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75