



Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	633916 12
GTIN	4018754260751
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 637000.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen: 14 st. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700

Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm

Cardangewricht: 1 St. nr. 636200

Ratel: 1 St. nr. 635000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-22 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Aantal delen	19

Lengte	322 mm
Breedte	134 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Doorsteekratel met kort handvat, 1/4 inch	632600