



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 15-delig, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	637714 12
GTIN	4018754260867
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 642100.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen: 12 st. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 Verlengstukken: Nr. 641000 maat 130; 255

1 Ratel: Nr. 640100

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aantal delen	15
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	10-32 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Verpakking	Box ABS-kunststof

Lengte	413 mm
Breedte	226 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255