



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 22-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637816 6
GTIN	4018754260904
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642200.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen: 16 st. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Dwarsgreep: 1 St. 641300

Verlengstukken: 3 st. nr. 641000 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641600

Ratel: 1 St. nr. 640100

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aantal delen	22
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-32 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	454 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641000 75
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130