



## Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig, Type: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637916 12
GTIN	4018754260843
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 642100.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

#### Levering:

Doppen: 22 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300

Verlengstukken: 3 St. nr. 641000 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-32 mm
Aantal delen	28
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Lengte	454 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel