



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637916 6
GTIN	4018754260850
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642200.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen: 22 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300

Verlengstukken: 3 St. nr. 641000 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal delen	28
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-32 mm

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Lengte	454 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641000 75
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2