

**Led-straler, 230 V, Wattage: 26W****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081265 26
GTIN	5708997354407
Artikelklasse	08C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

**NOVA-werklampen** met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Technische beschrijving**

Wattage	29 W
Lichtstroom	400 - 4000 lm
IP-klasse	IP 67
Lichtkleur	6000 K

Gewicht	2380 g
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	100 - 240 V
Totale breedte	88 mm
Totale lengte	235 mm
Totale hoogte	233 mm
Aansluitkabel lengte	5 m
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	NOVA 4K
Productnaamattribuut	230 V
Producttype	Straler