



## Led-straler, 230 V, Wattage: 84W



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081265 84
GTIN	5708997354445
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

**NOVA-werklampen** met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

#### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Technische beschrijving

Lichtkleur	6000 K
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 67
Lichtstroom	1200 - 12000 lm

Wattage	84 W
Gewicht	4100 g
Nominale spanning	100 - 240 V
Totale breedte	102 mm
Totale lengte	302 mm
Totale hoogte	298 mm
Aansluitkabel lengte	5 m
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	NOVA 10K
Productnaamattribuut	230 V
Producttype	Straler