



Led-accu-werklamp, Type: 42



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 081254 42 |
| GTIN | 5708997354438 |
| Artikelklasse | 08C |

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar. Door dual systeem zowel als mobiele accustraler, als met netkabel te gebruiken. Weergave van ladingsniveau, weergave van resterende looptijd, dimbaar op 5 niveaus.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------|
| Accucapaciteit | 5,2 Ah |
| Aantal inbegrepen accu's | 1 |

| | |
|--------------------|---------------|
| IP-klasse | IP 67 |
| Accuspanning | 11,1 V |
| Accutype | Lithium-ion |
| Lichtstroom | 600 - 6000 lm |
| ATEX-zone | geen |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Brandduur | 1 - 12 h |
| Totale breedte | 92 mm |
| Totale lengte | 275 mm |
| Totale hoogte | 275 mm |
| CRI-waarde | 80 |
| Gewicht | 2600 g |
| Wattage | 42 W |
| Fabrikantnummer | NOVA 5K 42W |
| Producttype | Werklamp |