



Bit-assortiment universeel 30-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	675791
GTIN	4013288191595
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675380 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: vergelijkbaar met nr. 675550 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 1,0x5,5

Bithouder 'Rapidaptor': 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Fabrikantnummer	Bit-Check 30 Universal 1
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezonehard Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675380 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX25	675350 TX25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm	675240 8
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX20	675350 TX20
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX40	675350 TX40
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675200 1/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3BiTorsion Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675520 1/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezonehard Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675380 3/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675200 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX10	675350 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX30	675350 TX30
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezonehard Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675380 1/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675200 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX15	675350 TX15