

**Schuurband keramische korrel XK870T, 13×457 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558412 40
GTIN	4018875291054
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Schuurband XK870** met zelfscherpnde **keramische korrel (CER)** voor een zeer grote capaciteit en hoge standtijd. De sterk slijpende extra laag (**TOP Size**) zorgt voor een koele slijping en verhoogt de verspaningscapaciteit.

T-linnen (robuust-flexibel) voor de toepassing op **met de hand geleide machines**.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals **edelstaal, nikkellegeringen, chroom**, titanium, aluminium.

**Opmerking:**

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

**Technische beschrijving**

Serie	XK870T
Slijpmiddel	Keramische korrel

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	13 mm
Schuurband lengte	457 mm
Productnaamattribuut	13x457 mm
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	beperkt geschikt	35-45 m/s	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		