

**Schuurband keramische korrel XK870T, 13×457 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558412 60
GTIN	4018875291078
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurband XK870 met zelfscherpnde **keramische korrel (CER)** voor een zeer grote capaciteit en hoge standtijd. De sterk slijpende extra laag (**TOP Size**) zorgt voor een koele slijping en verhoogt de verspaningscapaciteit.

T-linnen (robuust-flexibel) voor de toepassing op **met de hand geleide machines**.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals **edelstaal, nikkellegeringen, chroom**, titanium, aluminium.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Technische beschrijving

Serie	XK870T
Slijpmiddel	Keramische korrel

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	13 mm
Schuurband lengte	457 mm
Productnaamattribuut	13x457 mm
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	32-38 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	25-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-25 m/s	H
RVS	geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	beperkt geschikt	35-45 m/s	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		