

3M**Vliesschuurband (A) DF-BL, 13×457 mm, Korrelvergelijking: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558477 240
GTIN	4046719327690
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Scheurvast en flexibel vliesschuurband met hoge **kantstabiliteit**.

Toepassing:

Voor het afbramen, matteren en finishen. Die **vrijwel rekvrije wefseldrager** is zeer goed bestand tegen de sterkere belastingen op pneumatische slijpmachines.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	240
Uitvoering	A fine
Kleur	groen
Fijnheidsgraad	fijn
Serie	DF-BL
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Schuurband breedte	13 mm
Schuurband lengte	457 mm
Productnaamattribuut	13x457 mm
Producttype	Vliesschuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt	20-25 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	20 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	20 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20 m/s	H
RVS	geschikt	20 m/s	
Ti	geschikt	20 m/s	
GG(G)	geschikt	20 m/s	K
CuZn	geschikt	20 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	20 m/s	
Hout	geschikt	20 m/s	
Lakken	geschikt	20 m/s	
Uni	geschikt	20 m/s	
droog	geschikt		