

**3M****Vliesschuurband (A) SC-BS, 30×533 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558498 280
GTIN	2050001948656
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.

**Toepassing:**

voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

**Technische beschrijving**

Korrelvergelijking	280
Uitvoering	A very fine
Kleur	blauw
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Serie	SC-BS

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	30 mm
Schuurband lengte	533 mm
Productnaamattribuut	30x533 mm
Producttype	Vliesschuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	15-20 m/s	
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/s	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	10 m/s	H
RVS	geschikt	10 m/s	
Ti	geschikt	10 m/s	
GG(G)	geschikt	10 m/s	K
CuZn	geschikt	10 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10 m/s	
Hout	geschikt	10 m/s	
Lakken	geschikt	10 m/s	
Uni	geschikt	10 m/s	
droog	geschikt		