

**Koken****IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651301 10
GTIN	4991644362172
Artikelklasse	63R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

Pen van speciaal hooggelegeerd staal.

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Impact bithouder voor 7/16 inch afzonderlijke bits, volledig met bithouder. Reservebits vindt u onder nr. 651321.

**Technische beschrijving**

Lengte	52 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Zeskant	10 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø x lengte 3X20 mm

651900 3X20

Impact-stift Zeskant 10 mm

651321 10