



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 500cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659939 500
GTIN	4560138455166
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met doldraaibeveiliging voor allerlei toepassingen van serieproductie tot onderhoudswerkzaamheden. Met een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat het moment tijdens het gebruik wordt vermeld. De zeskantige vergrendelingsvorm voorkomt het rollen. Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Bij linksom draaien is het ontkoppelmechanisme geblokkeerd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Ø	33 mm
maximaal draaimoment	500 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Bithouder	F 6,3

Draaimomentbereik	100 - 500 cNm
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Gewicht	320 g
Feedback	ontkoppellend
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	155 mm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20