



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 260cNm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 659939 260 |
| GTIN | 4560138455111 |
| Artikelklasse | 66F |

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met doldraai beveiliging voor allerlei toepassingen van serieproductie tot onderhoudswerkzaamheden. Met een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat het moment tijdens het gebruik wordt vermeld. De zeskantige vergrendelingsvorm voorkomt het rollen. Instelbaar via micrometerschaal. Met kunststangsgreep voor betere grip.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Bij linksom draaien is het ontkoppelmechanisme geblokkeerd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------|
| Ø | 30,5 mm |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % |
| maximaal draaimoment | 260 cNm |
| Weergave | analoog |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 cNm |
| Bithouder | F 6,3 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Draaimomentbereik | 60 - 260 cNm |
| Draaimomentbereik | 0,6 - 2,6 Nm |
| Aflezing omschakelbaar | Nm |
| Meetmethode | Draaimoment |
| Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch |
| Gewicht | 270 g |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal |
| Feedback | ontkoppelend |
| Activeringsprincipe | mechanische slippkoppeling |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar |
| Kalibratie | O1 |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Gegevens rapporteerbaar | nee |
| Aanduiding ont koppeling | optisch |
| Aanduiding ont koppeling | akoestisch |
| Meettechniek | Mechanisch |
| Producttype | momentschroevendraaier |

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20