

**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 120cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659939 120
GTIN	4560138455067
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Momentschroevendraaier met doldraai beveiliging voor allerlei toepassingen van serieproductie tot onderhoudswerkzaamheden. Met een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat het moment tijdens het gebruik wordt vermeld. De zeskantige vergrendelingsvorm voorkomt het rollen. Instelbaar via micrometerschaal. Met kunststangsgreep voor betere grip.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Bij linksom draaien is het ontkoppelmechanisme geblokkeerd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 cNm
Weergave	analoog
maximaal draaimoment	120 cNm
Ø	24 mm
Bithouder	F 6,3

Draaimomentbereik	20 - 120 cNm
Draaimomentbereik	0,2 - 1,2 Nm
Gewicht	160 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Feedback	ontkoppeld
Totale lengte L	130 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20