



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 60cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659939 60
GTIN	4560138455005
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met doldraai beveiliging voor allerlei toepassingen van serieproductie tot onderhoudswerkzaamheden. Met een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat het moment tijdens het gebruik wordt vermeld. De zeskantige vergrendelingsvorm voorkomt het rollen. Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Bij linksom draaien is het ontkoppelmechanisme geblokkeerd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	60 cNm
Ø	20 mm
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,5 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Bithouder	F 6,3

Draaimomentbereik	10 - 60 cNm
Draaimomentbereik	0,1 - 0,6 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Feedback	ontkoppeld
Totale lengte L	110 mm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Gewicht	80 g
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------