



## Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 15cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659939 15
GTIN	4560138455906
Artikelklasse	66F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Momentschroevendraaier met doldraai beveiliging voor allerlei toepassingen van serieproductie tot onderhoudswerkzaamheden. Met een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat het moment tijdens het gebruik wordt vermeld. De zeszijdige vergrendelingsvorm voorkomt het rollen. Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

#### Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Bij linksom draaien is het ontkoppelmechanisme geblokkeerd.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Ø	16 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
maximaal draaimoment	15 cNm
Weergave	analoog
Bithouder	F 6,3

Draaimomentbereik	2 - 15 cNm
Draaimomentbereik	0,02 - 0,15 Nm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Gewicht	50 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Totale lengte L	100 mm
Feedback	ontkoppeld
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	mechanische slippkoppeling
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20