



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 3-4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 3-4
GTIN	2050001893062
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Let op:

XT-binnenschroefmaat voor **2-puntsmeting**.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,004 mm
Standaardmeetdiepte	12 mm
Maat a	0 mm
Aflezing	0,002 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat \varnothing 4 mm	484030 4
Reservemeetkop XT Meetbereik 3-4 mm	428605 3-4