



XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 2-3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Let op:

XT-binnenschroefmatenset voor **2-puntsmeting**.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	2
Aantal instelringen	1

Instelring-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Accessoires

XT-binnenschroefmaat Meetbereik 2,5-3 mm	428500 2,5-3
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 2-2,5 mm	428500 2-2,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 3 mm	484030 3