



## XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 3-6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

**Toepassing:**

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

**Reservedeel:**

Meetkoppen nr. 428605.

**Let op:**

XT-binnenschroefmatenset voor **2-puntsmeting**.

### Technische beschrijving

Instelring-Ø	4 / 5 mm
Aantal schroefmaten	3

Aantal instellingen	2
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

### Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 4 mm	484030 4
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 3-4 mm	428500 3-4
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 4-5 mm	428500 4-5
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 5-6 mm	428500 5-6