

Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	483914 1
GTIN	2050001864451
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf \varnothing 1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf \varnothing 3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf \varnothing 1,00 een kant met afschuining.

Opmerking:

Bij bestelling **tevens de gewenste \varnothing vermelden**, bijv. nr. 483914 gr. 5 **10,08**.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Meetpenlengte	40 mm
Nominale maat	0,5 - 0,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetpen maximale \varnothing 20	028260 20
Kalibratie Meetpen maximale \varnothing 20	028240 20