

Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	483914 2
GTIN	2050001862372
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf \varnothing 1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf \varnothing 3,00 met maataanduiding op kops kant. Vanaf \varnothing 1,00 een kant met afschuining.

Opmerking:

Bij bestelling **tevens de gewenste \varnothing vermelden**, bijv. nr. 483914 gr. 5 **10,08**.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Meetpenlengte	70 mm
Nominale maat	1 - 2,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale \varnothing 20	028240 20
DAkS-kalibratieMeetpen maximale \varnothing 20	028260 20