

## Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483914 5
GTIN	2050001863416
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf  $\varnothing$  1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf  $\varnothing$  3,00 met maataanduiding op kops kant. Vanaf  $\varnothing$  1,00 een kant met afschuining.

#### Opmerking:

Bij bestelling **tevens de gewenste  $\varnothing$  vermelden**, bijv. nr. 483914 gr. 5 **10,08**.

### Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	10 - 11,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale $\varnothing$ 20	028240 20
DAkS-kalibratieMeetpen maximale $\varnothing$ 20	028260 20