

**Werkjack Industrie, zwart / grijs, Uniseks-maat: L****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091412 L |
| GTIN | 7330509383995 |
| Artikelklasse | 04T |

Omschrijving**Uitvoering:**

Industriële collectie met vele functies, van **slijtvast materiaal**. Ontwikkeld voor zware belastingen bij dagelijkse werkzaamheden. Geschikt voor industrieel wassen volgens **EN ISO 15797**. Alle artikelen zijn voorzien van een afneembaar vak voor identiteitsbewijs.

- **Ruimteplooiën op de rug voor een optimaal draagcomfort.**
- **Borstzakken met klep, waarvan één met dubbel balpenvak.**
- **Blinde eenwegritssluiting van kunststof.**
- **Verstelbare mouwboorden.**

Werkjack met twee voor- en binnenzakken, waarvan één met vak voor een mobiele telefoon.

Opmerking:

Werkjack in de kleurencombinatie **marineblauw / korenblauw** onder nr. 091411.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 240 g/m²

Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Wassen: 70 °C Bonte was

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Uniseks-maat | L |
| Fabrikantnummer | Industrie |
| Serie | Industrie |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling |
| Geslacht | Unisex |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen |
| Materiaalgewicht/weefseldichtheid | 240 g/m ² |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 |
| Wassen | 70 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C |
| Kleur | zwart / grijs |
| Producttype | Werkjack |