



Amerikaanse overall Industrie, marineblauw / korenblauw, Confectiemaat DE: 27



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091431 27 |
| GTIN | 7330509385869 |
| Artikelklasse | 04T |

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële collectie met vele functies, van **slijtvast materiaal**. Ontwikkeld voor zware belastingen bij dagelijkse werkzaamheden. Geschikt voor industrieel wassen volgens **EN ISO 15797**. Alle artikelen zijn voorzien van een afneembaar vak voor identiteitsbewijs.

Tuinbroek met verstelbare taille en verstelbare schouderbanden met elastiek.

- **Borstzak met klep in contrasterende kleur en balpenvak.**
- **Binnenzak met ritssluiting.**
- **Gesp zonder metaal.**
- **Hamerlus aan de zijkant.**

Omschrijving:

- **Achterzak met klep.**
- **Beenzak met vakken voor mobiele telefoon en identiteitsbewijs, evenals balpenvakken.**
- **Zijzak en duimstokzak.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Tuinbroek in de kleurencombinatie **zwart / grijs** onder nr. 091432.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 240 g/m²

Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Wassen: 70 °C Bonte was

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maat FR | 50C |
| Confectiemaat DE | 27 |
| Maat IT | 50C |
| Serie | Industrie |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling |
| Maat NL | D108 |
| Maat ES | 50C |
| Maat SE | C156 |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen |
| Materiaalgewicht/weefseldichtheid | 240 g/m ² |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 |
| Wassen | 70 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C |
| Kleur | marineblauw / korenblauw |
| Producttype | Tuinbroek |

