

**Scharnier-pensleutel gebogen, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 40/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Gebogen, met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

totale lengte	158 mm
grootste Ø	40 mm
Penafstand verstelbaar a	18 - 40 mm
Nominale pen-Ø	3 mm
Type	764C
Tapdraad	M4
Fabrikantnummer	764CC
Producttype	Kopgat-pensleutel

