

**Scharnier-pensleutel gebogen, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 80/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Artikelklasse	63Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.  
Gebogen, met verwisselbare pennen.

**Toepassing:**

Voor tweegats-klemmoeren.

**Opmerking:**

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

**Technische beschrijving**

Penafstand verstelbaar a	40 - 80 mm
totale lengte	215 mm
Nominale pen-Ø	4 mm
grootste Ø	80 mm
Type	764C
Tapdraad	M6
Fabrikantnummer	764CC
Producttype	Kopgat-pensleutel

## Accessoires

Sorteerbox 20-delig, met losse pennen en moeren

628850