

**Scharnier-pensleutel gebogen, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 125/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Artikelklasse	63Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Gebogen, met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

Penafstand verstelbaar a	80 - 125 mm
grootste Ø	125 mm
totale lengte	290 mm
Nominale pen-Ø	8 mm
Type	764C
Tapdraad	M6
Fabrikantnummer	764CC
Producttype	Kopgat-pensleutel

Accessoires

Sorteerbox 20-delig, met losse pennen en moeren

628850