



## Scharnier-pensleutel voor momentsleutels, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 40/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Artikelklasse	63Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruieneerd ontlaten.  
Met aandrijfvierkant voor gebruik met een momentsleutel. Met verwisselbare pennen.

#### Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

#### Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

### Technische beschrijving

Penafstand verstelbaar a	18 - 40 mm
totale lengte	120 mm
grootste Ø	40 mm
Nominale pen-Ø	4 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Type	764C
Tapdraad	M4
Fabrikantnummer	764Md
Producttype	Kopgat-pensleutel

