



## Scharnier-pensleutel voor momentsleutels, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 125/6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Artikelklasse	63Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.  
Met aandrijfvierkant voor gebruik met een momentsleutel. Met verwisselbare pennen.

#### Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

#### Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

### Technische beschrijving

grootste Ø	125 mm
Penafstand verstelbaar a	80 - 125 mm
totale lengte	250 mm
Nominale pen-Ø	6 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Type	764C
Tapdraad	M6
Fabrikantnummer	764Md
Producttype	Kopgat-pensleutel

---

## Accessoires

Sorteerbox 20-delig, met losse pennen en moeren

628850