



Scharnier-pensleutel voor momentsleutels, Grootste Ø / nominale pen-Ø: 125/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	628820 125/8
GTIN	4020772050191
Artikelklasse	63Q

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Met aandrijfvierkant voor gebruik met een momentsleutel. Met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Opmerking:

Pen-Ø = nominale pen-Ø – 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Technische beschrijving

totale lengte	250 mm
Penafstand verstelbaar a	80 - 125 mm
grootste Ø	125 mm
Nominale pen-Ø	8 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Type	764C
Tapdraad	M6
Fabrikantnummer	764Md
Producttype	Kopgat-pensleutel

Accessoires

Sorteerbox 20-delig, met losse pennen en moeren

628850