



## Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: S54



### Bestelgegevens

Bestelnummer	979000 S54
GTIN	4045197815347
Artikelklasse	9SA

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Flexibel goederenuitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. De mastersystemen zijn uitbreidbaar met optionele uitbreidingskasten (slavesysteem). Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd.

Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Aflegbord van bamboe.

#### Toepassing:

Automatisch goederenuitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en accessoires.

#### Inhoud:

Indelingsmateriaal: 200×960540\_149; 12×960560\_149

#### Indeling:

Aantal lades × ladefronthoogte: 48×50 mm; 6×100 mm

#### Levering:

Slavesysteem: Goederenuitgiftetekast inclusief indelingsmateriaal.

#### Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock  
 Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste  
 Extraction tiroir: Sécurité antibasculement  
 Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés  
 Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico  
 Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 15 kg  
 Plaatsingsvlak: 5 m<sup>2</sup>  
 Hoogte: 1390 mm  
 Breedte: 717 mm  
 Diepte: 750 mm  
 Lades nuttige breedte: 153 mm  
 Lades nuttige diepte: 612 mm

## Technische beschrijving

Plaatsingsvlak	5 m <sup>2</sup>
Indeling in een lade	9×36 E
Hoogte	1390 mm
Aantal lades	54
Lades nuttige breedte	153 mm
Gewicht	404 kg
Breedte	717 mm
Diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	612 mm
Type	Uitbreidingskast compleet
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	15 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003