

**Overall Industrie, marineblauw / korenblauw, Confectiemaat DE: 44****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091441 44
GTIN	7330509359990
Artikelklasse	04T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Industriële collectie met vele functies, van **slijtvast materiaal**. Ontwikkeld voor zware belastingen bij dagelijkse werkzaamheden. Geschikt voor industrieel wassen volgens **EN ISO 15797**. Alle artikelen zijn voorzien van een afneembaar vak voor identiteitsbewijs.

**Overall** met stretchgedeelte op de rug en beweeglijke taille.

- **Binnenvak voor een mobiele telefoon.**
- **Achterzak met klep.**
- **Beenzak met balpenvak en extra vakje.**
- **Duimstokzak.**

**Omschrijving:**

- **Ruimteplooiën op de rug voor een optimaal draagcomfort.**
- **Borstzakken met klep, waarvan één met dubbel balpenvak.**
- **Blinde eenwegritssluiting van kunststof.**
- **Verstelbare mouwboorden.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Overall** in de kleurencombinatie **zwart / grijs** onder nr. 091442.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 240 g/m<sup>2</sup>

Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100

Wassen: 70 °C Bonte was

## Technische beschrijving

Confectiemaat DE	44
Maat FR	38
Maat IT	C44
Maat UK	XS
Maat US	XS
Serie	Industrie
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat SE	D100
Maat ES	C44
Maat NL	C44
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	240 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Wassen	70 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	heet, tot maximaal 200 °C
Kleur	marineblauw / korenblauw
Producttype	Overall

