

**Cirkelzaagblad expert for Steel, Blad-Ø D: 355mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	583910 355
GTIN	3165140737753
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor **bewerking van staal**. Speciale verankering van de HM-tanden in het stamblad voorkomt uitgebroken tanden. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand (met fase), neutrale spaanhoek. Voor afkort- en verstekzagen.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Ø	355 mm
Boring-Ø	25,4 mm
Aantal tanden	80

Snedebreedte B	2,6 mm
Producttype	Cirkelzaagblad