



## Cirkelzaagblad expert voor MultiMateriaal, Blad-Ø D: 305mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	583930 305
GTIN	3165140650113
Artikelklasse	54B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

#### Toepassing:

Voor het zagen van **allerlei materialen** zoals gelamineerde platen, epoxy, hout en non-ferrometalen. Tandvorm: trapeziumvormige vlaktand, negatieve spaanhoek. Voor tafelcirkelzagen, afkort- en verstekzaagmachines, paneelzagen.

#### Opmerking:

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

### Technische beschrijving

Boring-Ø	30 mm
Ø	305 mm
Aantal tanden	96

Snedebreedte B	2,4 mm
Producttype	Cirkelzaagblad