

**Garant****Led-loeplamp, Lens-Ø: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	491495 160
GTIN	4062406198718
Artikelklasse	41M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Loeplamp met innovatief design, voor zeer hoge eisen. Groot kijkvenster met Ø153 mm voor vertekeningsvrij zicht. Uitgebalanceerde, exact vast te zetten stangconstructie met veerontlasting, in robuuste uitvoering van aluminium (kleurloos geëloxeerd) en stevige kunststof. Gesloten scharnieren beschermen de bedrading aan de binnenzijde.

- **Absoluut krasvaste glazen lens - voor vertekeningsvrij zicht.**
- **3D-kopscharnier voor individuele instelling en fixatie.**
- **Verlichting: 112 SMD-hoogrendement-leds, vermogensopname slechts 13 W. Lichtsterkte 5500 lx traploos dimbaar tot maximaal 10 %, levensduur van leds maximaal 50.000 h.**
- **De segmentschakeling (visualizer) maakt verlichtingseffecten mogelijk die de structuur benadrukken. Kleurweergaveniveau 1A voor briljant zichtbaar maken van kleuren.**

**Toepassing:**

in laboratorium, productie, montage, kwaliteitsbewaking enz. waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan het zien en de ergonomische hantering.

**Levering:**

Inclusief netadapter 100 – 240 V, 50/60 Hz, lensafdekking en tafelklem nr. 491492 gr. TK.

**Opmerking:**

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

**Technische beschrijving**

Lengte knikarm B	484 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Vergroting (x-voudig)	1,9
Kop-Ø	250 mm
Lengte knikarm A	500 mm
Lens-Ø	160 mm
Uitsteeklengte	1356 mm
Aantal led's	48
Producttype	Loeplamp

---

## Accessoires

Voet voor led-loeplamp Type TK	491492 TK
--------------------------------	-----------