

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M21X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M21X1,25
GTIN	4062406198282
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 28 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadsoort	MF
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	1,25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draaddiepte	63 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	18 mm
Schroefdraad-Ø	21 mm
Kerngat-Ø	19,75 mm
Draadafmeting	M21×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap