


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2242 6
GTIN	4062406199043
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Als nr. 202242.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Spiraelhoek	45 graden
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,03 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,025 mm
Totale lengte L	65 mm
Aantal tanden Z	3
Snijlengte L _c	18 mm

Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

VHM-frees \varnothing e8 DC 6 mm	202242 6
------------------------------------	----------