

**VHM-afbramer 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG8107 8      |
| GTIN          | 4062406199623 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**Tolerantie: maat S =  $\pm 0,1$  mm.**Als nr. 208107.****Toepassing:**Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.**Technische beschrijving**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>                                | 8 mm               |
| Voeding f <sub>z</sub> in staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm            |
| Maat S  | 5,6 mm             |
| Hoekfasehoek  | 45 graden          |
| Totale lengte L   | 59 mm              |
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub>                               | 8 mm               |
| Schacht   | DIN 6535 HA met h6 |
| Aantal tanden Z   | 4                  |
| Inhoud  | 5                  |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Coating               | TiAlN                 |
| Snijmateriaal         | VHM                   |
| Norm                  | Fabrieksnorm          |
| Type                  | N                     |
| Tolerantie nominale Ø | h6                    |
| Aanzetrichting        | horizontaal en schuin |
| Verzinkboorpunthoek   | 90 graden             |
| Inwendige koeling     | nee                   |
| Schachttolerantie     | h6                    |
| Producttype           | Afbramer              |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend)        | geschikt         | 280 m/min      | N        |
| Aluminium > 10% Si             | geschikt         | 200 m/min      | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 120 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 105 m/min      | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 100 m/min      | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 70 m/min       | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt | 60 m/min       | P        |
| Staal < 55 HRC                 | beperkt geschikt | 35 m/min       | H        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 80 m/min       | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 60 m/min       | M        |
| GG(G)                          | geschikt         | 90 m/min       | K        |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |                |          |
| nat minimaal                   | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | beperkt geschikt |                |          |

Lucht

beperkt geschikt

---

## Accessoires

VHM-afbramer90° Ø h6 DC 8 mm

208107 8