



## Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	320672 4
GTIN	4062406199951
Artikelklasse	32L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lichaam en centerpunt zijn gehard.
- Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
- Punthoek 60°.

#### Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

#### Toepassing:

Voor alle soorten draibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 69 mm

Nuttige lengte B: 103 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 32 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 40 mm

Maximaal toerental: 3800 min<sup>-1</sup>

### Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,006 mm
Maximaal toerental	3800 min <sup>-1</sup>
Behuizings-Ø D	69 mm
Morseconus	MK4
Voor werkstukgewicht	800 kg
Puntlengte C	40 mm
Grootste punt-Ø 60° A	32 mm
Nuttige lengte B	103 mm
Producttype	Centreerpunt