



Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	320672 2
GTIN	4062406200244
Artikelklasse	32L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Lichaam en centerpunt zijn gehard.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Punthoek 60°.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 50 mm

Nuttige lengte B: 79 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 25 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 29,5 mm

Maximaal toerental: 5000 min⁻¹

Technische beschrijving

Puntlengte C	29,5 mm
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Maximale rondloopfout	0,006 mm
Nuttige lengte B	79 mm
Grootste punt-Ø 60° A	25 mm
Morseconus	MK2
Behuizings-Ø D	50 mm
Voor werkstukgewicht	500 kg
Producttype	Centreerpunt