



## Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	320652 3
GTIN	4062406200282
Artikelklasse	32L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Punthoek 60°.**
- **Lichte uitvoering met slanke behuizing.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**

#### Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

#### Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine onderdelen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 49 mm

Nuttige lengte B: 79 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 25 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 29,5 mm

Maximaal toerental: 5000 min<sup>-1</sup>

### Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,006 mm
-----------------------	----------

Nuttige lengte B	79 mm
Morseconus	MK3
Puntlengte C	29,5 mm
Voor werkstukgewicht	500 kg
Behuizings-Ø D	49 mm
Grootste punt-Ø 60° A	25 mm
Maximaal toerental	5000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Centrepunt