

**HOLEX****Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG5294 40     |
| GTIN          | 4062406201708 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

**speed** - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Voldoet aan 565294.

**Toepassing:**

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Boring-Ø         | 22,23 mm |
| Vormbeschrijving | vlak     |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Schijf-Ø                         | 115 mm              |
| Inhoud                           | 100                 |
| Slijpmiddel                      | Zirkoonkorund (ZA)  |
| Slijpmiddelaanduiding            | ZA                  |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %             |
| Productnaamattribuut             | Ø 115 mm            |
| geoptimaliseerd voor materiaal   | Staal               |
| geoptimaliseerd voor materiaal   | RVS                 |
| Maximale omtreksnelheid          | 80 m/s              |
| Producttype                      | Lamellenslijpschijf |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Lamellenslijpschijfspeed ZA vlak Korrelgrootte 40 | 565294 40 |
|---|-----------|