

**HOLEX****Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5295 60
GTIN	4062406201753
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

**speed** - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Voldoet aan 565295

**Toepassing:**

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Vormbeschrijving	vlak
Boring-Ø	22,23 mm

Inhoud	100
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Lamellenslijpschijfspeed ZA vlak Korrelgrootte 60	565295 60
---------------------------------------------------	-----------