

HOLEX**Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5294 120
GTIN	4062406201739
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselshotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.
Voldoet aan 565294.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlakslijpen.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Boring-Ø	22,23 mm

Vormbeschrijving	vlak
Inhoud	100
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Lamellenslijpschijfspeed ZA vlak Korrelgrootte 120	565294 120
--	------------